

Carte d'Expérimentation



RE060-HP



- Résine phénolplaste FR2 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- Protection organique de la surface (OSP)
- 37 x 56 pastilles 2,10 mm Ø
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- Perforation 1,00 mm
- Connecteur 32/ 64/ 96-pôles DIN 41612 type B, C, D
- Dimensions 100 x 160 mm