

Tarjeta experimental



RE526-LF



- epóxido FR4 1,50 mm, por un lado 35 µm de CU
- estañado en caliente (HAL-leadfree)
- conector DIN 41612 Modelo H 15 polos trama 5,08 mm
- impresión de posición por el lado de los componentes
- 36 conductores impresos con 56 agujeros
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- tamaño 100 x 160 mm