


Tarjeta experimental



RE527-LF



- epóxido FR4 1,50 mm, por un lado 35 µm CU
- estañado en caliente (HAL-leadfree)
- impresión de posición por el lado de los componentes
- 38 conductores impresos con 57 agujeros
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector:
 - 32 polos DIN 41612 modelo B a 2,54 mm
 - 32 polos DIN 41612 modelo D a+c 5,08 mm
- tamaño 100 x 160 mm