


Multiadaptador QFP 144



RE471



- epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- superficie de oro quím
- dos layouts QFP universales para distintos tamaños de carcasa y número de clavijas:
LQFP;PQFP;TQFP
Capa 1 24 hasta 144 clavijas, 0,50 mm pitch, sq.
Capa 2 24 hasta 144 clavijas, 0,65 mm pitch, sq.
- lados de componentes con máscara de soldadura
- cuatro hileras de regletas de clavijas 2 x 18 polos, trama 2,54 mm, taladros de Ø 1,00 mm
- tamaño 57,2 x 57,2 mm