


Multiadaptador QFP 240



RE472



- epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm CU
- superficie de oro quím
- dos layouts QFP universales para distintos tamaños de carcasa y número de clavijas:
LQFP;PQFP;TQFP
Capa 1 144 - 240 clavijas, 0,50 mm pitch, sq.
Capa 2 144 - 240 clavijas, 0,65 mm pitch, sq.
- lados de componentes con máscara de soldadura
- cuatro hileras de regletas de clavijas 4 x 15 polos, trama 2,54 mm, taladros de Ø 0,90 mm
- tamaño 70,00 x 70,00 mm