


SO/SOJ-SMD Multiadapter (small outline)



RE932



- epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- lado de soldadura y de componentes con una superficie de oro químico y una máscara inhibidora de soldadura
- agujeros Ø 1,00 mm
- adaptador para 10 diferentes
- pitch 1,27 mm
- puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- tamaño 58,50 x 88,00 mm

No.	Pitch	mil	Pin	Tamaño (mm)
RE932-01	1,27 mm	0,50	8	3,9 (153 mil)
RE932-02	1,27 mm	0,50	8-w	7,5 (295 mil)
RE932-03	1,27 mm	0,50	14	3,9 (153 mil)
RE932-04	1,27 mm	0,50	16	3,9 (153 mil)
RE932-05	1,27 mm	0,50	16-w	7,5 (295 mil)
RE932-06	1,27 mm	0,50	20-w	7,5 (295 mil)
RE932-07	1,27 mm	0,50	24-w	7,5 (295 mil)
RE932-08	1,27 mm	0,50	28-w	7,5 (295 mil)
RE932-09	1,27 mm	0,50	32	7,5 (295 mil)
RE932-10	1,27 mm	0,50	40 (SOJ)	10,16 (400 mil)