


Tarjeta experimental SMD



RE435-LF



- epóxido FR4 0,70 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- química de SN
- campo tramado de agujeros SMD 1,27 x 1,27 mm (1/40")
- 39 x 59 nodos de soldadura 1,0 mm²
- diámetro de los agujeros 0,35 mm
- adecuada para todos los respectivos componentes SMD
- tamaño 53 x 95 mm