

Tarjeta experimental



RE521-LF



- epóxido FR4 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- estañado en caliente (HAL-leadfree)
- 37 vías conductoras con 57 agujeros
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- lado de los componentes con impresión de dotación
- conector enchufable 32 polos DIN 41612 trama 5,08 mm modelo D
- tamaño 100 x 160 mm