


Tarjeta experimental



RE323-LF

- epóxido FR4 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- estañado en caliente (HAL-leadfree)
- 32 x 55 nodos de soldadura 2,2 mm²
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector enchufable 32 polos /D DIN 41612
- conector enchufable 48 polos /E DIN 41612
- conector enchufable 48 polos /F DIN 41612
- tamaño 100 x 160 mm