

Multiadaptateur



RE1040

- Tissu bakéliné verre époxy FR4 0,80 mm unilatéral 35 µm CU
- 12 listeaux de contact autoadhésifs en pitch 0,80 mm
- Points de rupture pré entaillés
- Surface en or chimique
- Taille 90 x 100 mm