

Multiadaptadores



RE1050

- Epóxido FR4 0,80 mm, por un lado 35 μ m CU
- 12 adaptadores autoadhesivos de pitch 0,65 mm
- punto de rotura controlada tallado
- superficie química de oro
- Tamaño 90 x 100 mm