



1500BSF

N.º artículo: 1500BSF

Cortador neumático lateral y de puntas. Requiere aire comprimido limpio y sin aceite (4-6 bar)



Cortador neumático



Manejable, ligero y preciso



Gran versatilidad gracias a una variada selección de cabezales de corte



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

Los alicates de corte lateral neumáticos de Weller Erem son ligeros y precisos. Gracias a una variada selección de cabezales de corte, ofrecen una extrema versatilidad. Los alicates de corte son aptos para tareas de corte de componentes convencionales, metales suaves o piezas de plástico de pequeño tamaño. Los cabezales de corte se pueden intercambiar fácilmente.

EL CORTE PERFECTO

Robusto, preciso y exacto, en todo momento

- + Precisión**
Descubra un corte extremadamente preciso desde la junta del tornillo de alta precisión, que permite que las hojas se abran y se cierren de forma suave, sin empalmarse
- + Calidad**
De manufactura Suiza, herramientas creadas para ser duraderas, resistentes y precisas
- + Resistencia y precisión**
Bordes cortantes fabricados a mano, para una resistencia y precisión superiores
- + Un Millón de Movimientos**
El diseño Magic Spring™ permite la máxima durabilidad gracias a la fuerza del resorte
- + Comodidad, seguridad y agarre**
Las empuñaduras de diseño ergonómico brindan una comodidad superior y permiten un manejo sin fatiga con nuestra tecnología de parada en apertura máxima (Maximum Opening Stop)
- + Diseño Antiestático**
Fabricación con material antiestático para evitar daños en los componentes sensibles

Swiss Made

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

Longitud mm	130
Longitud de los fillos, mm	---
Ancho cabezal mm	---
Espesor de cabezal en mm	---
Longitud de cabezal en mm	---
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	5.644
Longitud de los fillos, pulgadas	---
Ancho cabezal pulgadas	---
Espesor de cabezal en pulgadas	---
Longitud de cabezal en pulgadas	---
Protección contra ESD	on
Corte	---
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	---
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	---
Longitud pulgadas	5.118
Peso en g	160
Aplicaciones Erem	Microelectrónica