




884EPCM

N.º artículo: 884EPCM

Cortador lateral de corte al ras, únicamente para separar placas de circuitos impresos



Cortador lateral apto para cortar placas de circuitos impresos



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 800 Maxi de Weller Erem es una gama de alicates de corte de precisión de gran tamaño para aplicaciones generales de corte dentro del sector electrónico para cortar diámetros grandes de cable. Los alicates de corte están fabricados con acero para herramientas de alta categoría con bordes de corte endurecidos a una dureza de 63-65 HRc. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

		Type	Type of Cut	Cutting Capacity																																											
				mm	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	Inch	.0001	.003	.007	.011	.015	.019	.023	.027	.031	.035	.039	.043	.047	.051	.055	.059	.062	.066	.070	.074	.078
	812N	Semi Flush		[Bar chart showing cutting capacity for 812N]																																											
	2812N																																														
	822N	Flush		[Bar chart showing cutting capacity for 822N]																																											
	2822N																																														
	886E	Flush		[Bar chart showing cutting capacity for 886E]																																											
	2886E																																														
	884E	Flush		[Bar chart showing cutting capacity for 884E]																																											
	2884E																																														





Technical Data

Longitud mm	115
Longitud de los fillos, mm	---
Ancho cabezal mm	---
Espesor de cabezal en mm	---
Longitud de cabezal en mm	---
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	2.787
Longitud de los fillos, pulgadas	---
Ancho cabezal pulgadas	---
Espesor de cabezal en pulgadas	---
Longitud de cabezal en pulgadas	---
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	---
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	---
Longitud pulgadas	4.528
Peso en g	79
Aplicaciones Erem	---