



# 2403E

Codice articolo: 2403E

Tronchese con taglio in punta – testa larga angolata. Testa larga e robusta, taglio fine



La testa angolata fornisce tagli precisi a diverse angolazioni di lavoro.



Similar to 503E, but with ergonomic handles



[source images](#)

## Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre


Weller Erem Series 2400 Magic Sense rappresenta una gamma di tronchesi di precisione di medie dimensioni che combina robustezza, visibilità e accessibilità. Una grande varietà di forme della testa, per lavori di precisione in zone difficili da raggiungere. La forma ergonomica ed ottimizzata della Serie 2400 MagicSense evita l'affaticamento delle mani. Questi tronchesi impiegano bordi taglienti realizzati con un processo di tempratura ad induzione migliorato (fino a 64 – 65 HRC), per una durata estremamente lunga. I bordi taglienti sono realizzati in acciaio speciale per utensili. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

### Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0  
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	<b>2412E</b>	<b>Semi Flush</b>	
	<b>2422E</b>	<b>Flush</b>	
	<b>2432E</b>	<b>Super Full Flush</b>	
	<b>2477E</b>	<b>Flush</b>	
	<b>2403E</b>	<b>Flush</b>	
	<b>2404E</b>	<b>Flush</b>	
	<b>2482E</b>	<b>Flush</b>	
	<b>2475E</b>	<b>Flush</b>	
	<b>2470E</b>	<b>Flush</b>	
	<b>2476TX2</b>	<b>Flush / Carbide</b>	





**Technical Data**

Lunghezza mm	127
Lunghezza dei taglienti mm	9
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	20
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	2.646
Lunghezza dei taglienti pollici	0.354
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.787
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Waste
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 1,0
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,6
Lunghezza pollici	5
Peso in g	75
Applicazioni Erem	Microelettronica