



2404E

Codice articolo: 2404E


Tronchese con taglio in punta – testa larga angolata. Uguale al modello 2403E, ma con testa fine arrotondata



La testa angolata fornisce tagli precisi a diverse angolazioni di lavoro.



Forma della testa simile al modello 504AE, ma con impugnature ergonomiche



source images





Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Weller Erem Series 2400 Magic Sense rappresenta una gamma di tronchesi di precisione di medie dimensioni che combina robustezza, visibilità e accessibilità. Una grande varietà di forme della testa, per lavori di precisione in zone difficili da raggiungere. La forma ergonomica ed ottimizzata della Serie 2400 MagicSense evita l'affaticamento delle mani. Questi tronchesi impiegano bordi taglienti realizzati con un processo di tempra ad induzione migliorato (fino a 64 – 65 HRC), per una durata estremamente lunga. I bordi taglienti sono realizzati in acciaio speciale per utensili. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type Type of Cut Cutting Capacity

Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	2412E	 Semi Flush	
	2422E	 Flush	
	2432E	 Super Full Flush	
	2477E	 Flush	
	2403E	 Flush	
	2404E	 Flush	
	2482E	 Flush	
	2475E	 Flush	
	2470E	 Flush	
	2476TX2	 Flush / Carbide	





Technical Data

Lunghezza mm	127
Lunghezza dei taglienti mm	10.6
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	20.2
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	2.638
Lunghezza dei taglienti pollici	0.417
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.795
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,8
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,3
Lunghezza pollici	5
Peso in g	74.8
Applicazioni Erem	Microelettronica