



2482E

Codice articolo: 2482E


Tronchese con taglio in punta – testa stretta angolata.



La testa angolata fornisce tagli precisi con diverse angolazioni di lavorazione.




Adatta per lavori su circuiti stampati, connessioni di componenti e può essere usata per applicazioni a 90° e 180°



source images

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Weller Erem Series 2400 Magic Sense rappresenta una gamma di tronchesi di precisione di medie dimensioni che combina robustezza, visibilità e accessibilità. Una grande varietà di forme della testa, per lavori di precisione in zone difficili da raggiungere. La forma ergonomica ed ottimizzata della Serie 2400 MagicSense evita l'affaticamento delle mani. Questi tronchesi impiegano bordi taglienti realizzati con un processo di tempra ad induzione migliorato (fino a 64 – 65 HRC), per una durata estremamente lunga. I bordi taglienti sono realizzati in acciaio speciale per utensili. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type		Type of Cut	Cutting Capacity	
Series 2400 MagicSense			mm	Inch
	2412E	 Semi Flush	0,5	0,019
	2422E	 Flush	1,0	0,039
	2432E	 Super Full Flush	0,8	0,031
	2477E	 Flush	1,2	0,047
	2403E	 Flush	1,0	0,039
	2404E	 Flush	0,8	0,031
	2482E	 Flush	0,6	0,023
	2475E	 Flush	0,4	0,015
	2470E	 Flush	0,4	0,015
	2476TX2	 Flush / Carbide	0,5	0,019



Swiss
Made



PRECISION TOOLS



Technical Data

Lunghezza mm	135
Lunghezza dei taglienti mm	6
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	26
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	2.677
Lunghezza dei taglienti pollici	0.236
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	1.024
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,6
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,2
Lunghezza pollici	5.315
Peso in g	75.9
Applicazioni Erem	Microelettronica