



2404E

N.º artículo: 2404E


Cortador con punta, cabezal ancho en ángulo. Similar al modelo 2403E, pero con cabezal puntiagudo redondeado.



El cabezal angular permite realizar cortes precisos en distintos ángulos de trabajo.



Forma de cabezal similar a 504AE, pero con mangos ergonómicos



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 2400 MagicSense de Weller Erem es una gama de alicates de corte de precisión de tamaño medio que combina la resistencia, la visibilidad y la accesibilidad. Una gran variedad de formas de cabezales para un trabajo de precisión en zonas de difícil acceso. La forma ergonómica optimizada de la serie 2400 MagicSense evita la fatiga de las manos. Estos alicates de corte se fabrican con bordes de corte mejorados, endurecidos por inducción, con durezas de hasta 64-65 HRC para una vida útil extraordinariamente larga. Bordes de corte fabricados con acero especial para herramientas. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

			Type	Type of Cut	Cutting Capacity																			
Series 2400 MagicSense			mm	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
			Inch	.0001	.003	.007	.011	.015	.019	.023	.027	.031	.035	.039	.043	.047	.051	.055	.059	.062	.066	.070	.074	.078
	2412E		Semi Flush																					
	2422E		Flush																					
	2432E		Super Full Flush																					
	2477E		Flush																					
	2403E		Flush																					
	2404E		Flush																					
	2482E		Flush																					
	2475E		Flush																					
	2470E		Flush																					
	2476TX2		Flush / Carbide																					





Technical Data

Longitud mm	127
Longitud de los filos, mm	10.6
Ancho cabezal mm	11
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	20.2
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	2.638
Longitud de los filos, pulgadas	0.417
Ancho cabezal pulgadas	0.433
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	0.795
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	Ø 0,8
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 1,3
Longitud pulgadas	5
Peso en g	74.8
Aplicaciones Erem	Microelectrónica