



503E

N.º artículo: 503E

Cortador con punta, robusto cabezal ancho en ángulo



El cabezal angular permite realizar cortes precisos en distintos ángulos de trabajo.



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 500 Micro de Weller Erem es una gama completa de alicates de corte de precisión, de tamaño medio, resistentes y con una amplia variedad de formas de cabezales. Los alicates de corte se fabrican con acero para herramientas de alta categoría. Los bordes de corte poseen un nivel de dureza Rockwell 63-65 HRC. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

	Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 500 Medium			mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .0001 .0003 .0007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	512N	Semi Flush	
	512E	Semi Flush	
	599T	Semi Flush / Carbide	
	522N	Flush	
	599E	Flush	
	532N	Super Full Flush	
	576TX1	Flush / Carbide	
	503E	Flush	
	503ETST 30°	Flush / Carbide	
	504AE	Flush	
	555E 35°	Flush	
	572E 40°	Flush	
	582E 45°	Flush	
	593AE 30°	Flush	
	575E 45°	Flush	
	592E	Flush	
	792E	Super Full Flush	
	576TX	Flush / Carbide	
	570E	Flush	
	573E	Flush	for vertical tip cutting





Technical Data

Longitud mm	115
Longitud de los filos, mm	10.5
Ancho cabezal mm	11
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	19
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	2.363
Longitud de los filos, pulgadas	0.413
Ancho cabezal pulgadas	0.433
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	0.748
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	Ø 1,0
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 1,6
Longitud pulgadas	4.528
Peso en g	67
Aplicaciones Erem	---