

Information produit

12 21 180

Pince à dénuder

Avec couteaux de forme

- Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes
- Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n'est pas endommagé, même avec des fils fins
- Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage
- Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés
- Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale
- Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile
- Corps de la pince : aluminium



WVA

Informations générales

Réf.	12 21 180
EAN	4003773000815
Pince	noire laquée
Poignées	gainées en plastique
Poids	335 g
Dimensions	180 x 67 x 36 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacités de dénudage Millimètre carré	0,5 — 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm ²
AWG	20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Pièces de rechange

12 19 180 04	Support isolant (4) pour 12 11/21 ..,
12 19 180 18	Ressort pour numéro 16 (18),
12 29 180	1 paire de lames de rechange pour 12 21 180,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.