

## Information produit

**42 34 280**

### Pince-étau à souder



- Mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé
- Serre les pièces et profils encombrants aux bords d'une hauteur max. de 40 mm
- Pour serrer, fixer et tenir divers profilés
- Très résistant
- Avec vis de réglage et levier de déblocage
- Prise à une seule main
- Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance

#### Informations générales

Réf.	42 34 280
EAN	4003773022220
Pince	zinguée
Poids	692 g
Dimensions	280 x 138 x 18 mm
Reach	non
RohS	non

#### Attributs techniques

Capacité de serrage carré	90 mm
---------------------------	-------

#### Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002148
ETIM 6.0	EC002148
proficl@ss 6.0	AAC427c004
UNSPSC 13.1	27112115

#### Pièces de rechange

41 09 01	Ressort de traction pour 41 et 42,
----------	------------------------------------

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



