

## Information produit

### 44 10 J6

#### Pince pour circlips

Pour circlips intérieurs d'alésage

- Avec système de blocage déverrouillable
- Avec pointes interchangeable
- époxy noir
- DIN 5256 C, pointes droites
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Pointes : acier à outils spécial, trempé à l'huile



Informations générales	
Réf.	44 10 J6
EAN	4003773024927
Pince	époxy noir
Poids	1.755 g
Dimensions	580 x 103 x 23 mm
Reach	oui
RohS	non

Attributs techniques	
Capacité pour diamètre d'alésage	Ø 252 – 400 mm
Pointes (diamètre)	Ø 4,5 mm

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Pièces de rechange	
44 19 J6	1 paire de pointes de rechange pour 44 10 J6,

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*