

Information produit

44 20 J51

Pince pour circlips

Pour circlips intérieurs d'alésage

- Avec système de blocage déverrouillable
- Avec pointes interchangeableables
- époxy noir
- DIN 5256 D; pointes coudées à 90°
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Pointes : acier à outils spécial, trempé à l'huile



90°

Informations générales

Réf.	44 20 J51
EAN	4003773024958
Pince	époxy noir
Poids	1.803 g
Dimensions	590 x 141 x 18 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacité pour diamètre d'alésage	Ø 122 – 300 mm
Pointes (diamètre)	Ø 3,5 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Pièces de rechange

44 29 J51	1 paire de pointes de rechange pour 44 20 J51,
-----------	--

Sous réserve de toute modification technique et erreur.