

Information produit

46 10 A6

Pince pour circlips

Pour circlips extérieurs d'arbre

- Avec système de blocage déverrouillable
- Avec pointes interchangeable
- époxy noir
- DIN 5254 A; pointes droites
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Pointes : acier à outils spécial, trempé à l'huile



Informations générales	
Réf.	46 10 A6
EAN	4003773025009
Pince	époxy noir
Poids	1.795 g
Dimensions	570 x 149 x 17 mm
Reach	oui
RohS	non
Attributs techniques	
Capacité pour diamètre d'arbre	Ø 252 – 400 mm
Pointes (diamètre)	4,5 mm
Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140
Pièces de rechange	
46 19 A6	1 paire de pointes de rechange pour 46 10 A6,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.