

## Information produit

# 46 20 A51

## Pince pour circlips

Pour circlips extérieurs d'arbre

DIN 5254 B



∠90°

- Avec système de blocage déverrouillable
- Avec pointes interchangeable
- époxy noir
- DIN 5254 B; pointes coudées à 90°
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Pointes : acier à outils spécial, trempé à l'huile

### Informations générales

Réf.	46 20 A51
EAN	4003773025023
Pince	époxy noir
Poids	1.832 g
Dimensions	570 x 153 x 18 mm
Norme	DIN 5254 B
Reach	non
RohS	non

### Attributs techniques

Capacité pour diamètre d'arbre	Ø 122 – 300 mm
Pointes (diamètre)	3,5 mm

### Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

### Pièces de rechange

46 29 A51	1 paire de pointes de rechange pour 46 20 A51,
-----------	--

Sous réserve de toute modification technique et erreur.