

Information produit

46 20 A61

Pince pour circlips

Pour circlips extérieurs d'arbre

DIN 5254 B



∠90°

- Avec système de blocage déverrouillable
- Avec pointes interchangeable
- époxy noir
- DIN 5254 B; pointes coudées à 90°
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Pointes : acier à outils spécial, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	46 20 A61
EAN	4003773025030
Pince	époxy noir
Poids	1.826 g
Dimensions	580 x 151 x 17 mm
Norme	DIN 5254 B
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacité pour diamètre d'arbre	Ø 252 – 400 mm
Pointes (diamètre)	4,5 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Pièces de rechange

46 29 A61	1 paire de pointes de rechange pour 46 20 A61,
-----------	--

Sous réserve de toute modification technique et erreur.