Information produit

74 22 200

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Tête coudée à 12° pour une coupe à ras laissant de la place à la main pour aactionner la main
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales	
Réf.	74 22 200
EAN	4003773051831
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	300 g
Dimensions	200 x 50 x 21 mm
Norme	DIN ISO 5749
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques	
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 4,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,5 mm

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

KNIPEX

KNIPEX