

## Information produit

# 83 61 010

## Clé serre-tubes en S

Avec réglage rapide

- Ergot de protection évitant les pincements
- Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce
- Économie d'effort par autoblocage
- Pas de dérèglement intempestif des poignées de la pince
- Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture
- Résistance à l'effort maximale par traitement thermique intégral des poignées
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



### Informations générales

Réf.	83 61 010
EAN	4003773077602
Pince	à revêtement poudre gris
Poignées	gainées en plastique
Poids	955 g
Dimensions	330 x 70 x 25 mm
Reach	non
RohS	non

### Attributs techniques

Écartement	42 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1 5/8 pouces
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 42 mm
Capacité pour écrous, ouverture	42 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 1 pouces
Diamètre intérieur du tube	25 mm

### Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005
UNSPSC 13.1	27111708

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

