

Information produit

83 61 015

Clé serre-tubes en S

Avec réglage rapide

- Ergot de protection évitant les pincements
- Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce
- Économie d'effort par autoblocage
- Pas de dérèglement intempestif des poignées de la pince
- Grande résistance à l'usure par trempée additionnelle de la denture
- Résistance à l'effort maximale par traitement thermique intégral des poignées
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	83 61 015
EAN	4003773077619
Pince	à revêtement poudre gris
Poignées	gainées en plastique
Poids	1.470 g
Dimensions	420 x 84 x 28 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Écartement	60 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 3/8 pouces
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 60 mm
Capacité pour écrous, ouverture	60 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 1 1/2 pouces
Diamètre intérieur du tube	37,5 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005
UNSPSC 13.1	27111708

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

