

Information produit

86 01 180

Pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- La préhension est améliorée grâce à deux positions de réglage supplémentaires pour une préhension réglable de toutes les largeurs de clés jusqu'à 40 mm
- 10 % de poids en moins mais avec une robustesse équivalente
- Graduation de réglage pratique : une graduation gravée au laser permet le pré-réglage du diamètre nominal avant l'accès
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas de dérèglement accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales	
Réf.	86 01 180
EAN	4003773084273
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	230 g
Dimensions	180 x 46 x 15 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques	
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
Positions de réglage	15
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 1 1/2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	40 mm

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

