Information produit

86 03 125

Mini-pince-clé

Pince et clé à la fois

- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Informations générales	
Réf.	86 03 125
EAN	4003773077497
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	gainées en plastique
Poids	105 g
Dimensions	125 x 35 x 13 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques	
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	5,0 mm
Joint Thickness (B3)	9,5 mm
Tip Thickness (B1)	3,0 mm
Positions de réglage	11
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 7/8 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	23 mm

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27111560

Pièces de rechange	
87 09 125	Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 86/87 125,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

la pince-clé miniature pour les travaux de mécanique de précision