

Information produit

86 03 150

Pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas de dérèglement accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	86 03 150
EAN	4003773069676
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	gainées en plastique
Poids	175 g
Dimensions	150 x 50 x 25 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	7,0 mm
Joint Thickness (B3)	10,5 mm
Tip Thickness (B1)	4,7 mm
Positions de réglage	14
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 1 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	27 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112


Pièces de rechange

86 09 150	Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 86 150,
-----------	--

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces



Réglage rapide par pression du bouton

