


Information produit

86 43 250

Pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Poignées de la pince coudées à 15° pour plus de liberté de serrage et desserrage de contre-écrous ou écrous en applique sur des surfaces
- Réduction du risque de blessures aux phalanges
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas de dérèglement accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	86 43 250
EAN	4003773081296
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	gainées en plastique
Poids	535 g
Dimensions	250 x 50 x 34 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Positions de réglage	17
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 1 3/4 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Accessoires

86 09 250 V01	Mâchoires de protection pour 86 XX 250, 3 paires
---------------	--

Pièces de rechange

87 09 01	Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 86/87 XX 250/300 (sans 87 2X XXX),
----------	---

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Poignée coudée pour une meilleure préhension