

## Information produit

# 87 01 400

### KNIPEX Cobra® XL

Pince multiprise et clé serre-tubes

DIN ISO 8976



- Plus grand débattement, avec un poids beaucoup plus faible que des clés serre-tubes comparables
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton, pas de glissement inopiné de la charnière
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

### Informations générales

Réf.	87 01 400
EAN	4003773005636
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	1.190 g
Dimensions	400 x 75 x 22 mm
Norme	DIN ISO 8976
Reach	non
RohS	non

### Attributs techniques

Positions de réglage	27
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 3 1/2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	95 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 90 mm

### Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

### Pièces de rechange

87 09 400	Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 87 400,
-----------	--

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

