

Information produit

87 02 250

KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	87 02 250
EAN	4003773040316
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière minces
Poids	366 g
Dimensions	250 x 50 x 18 mm
Norme	DIN ISO 8976
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Positions de réglage	25
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 50 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Pièces de rechange

87 09 01	Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 86/87 XX 250/300 (sans 87 2X XXX),
----------	---

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



