

Information produit

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Pince multiprise de pointe, isolée

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique.
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	87 26 250
EAN	4003773071495
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	340 g
Dimensions	250 x 59 x 20 mm
Norme	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Positions de réglage	24
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 50 mm
Certifié VDE	oui

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Pièces de rechange

87 09 01	Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 86/87 XX 250/300 (sans 87 2X XXX),
87 29 01	Assortiment de pièces de rechange pour 87 2X 250,

Pièces de rechange

87 29 01

Assortiment de pièces de rechange pour 87 2X 250,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Il suffit de refermer la pince !



Réglage rapide à même la pièce sans avoir à appuyer sur le bouton

