

Information produit

90 10 185

Coupe-tube pour tuyaux multicouche et pneumatiques



Résultats de coupe parfaits : le coupe-tube et coupe-tuyau pour les professionnels

- Idéal pour tous les tuyaux/tubes multicouches (liquides, air) usuels du commerce dans un domaine d'application vaste de Ø 4 à 20 mm
- Avec support universel pour positionnement à angle droit
- Facile à utiliser, même en continu, grâce à la faible force requise et à l'ouverture automatique à l'aide du mécanisme à ressort
- Lame interchangeable
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre
- Ne convient pas pour couper des câbles
- Lame en acier spécial haute résistance, trempé à l'huile et traité



Informations générales

Réf.	90 10 185
EAN	4003773084846
Poignées	en plastique renforcé de fibres de verre
Poids	175 g
Dimensions	185 x 68 x 24 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacités de coupe (diamètre)	Ø 4 – 20 mm
Longueur des tranchants mm	25 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Pièces de rechange

90 29 01	Lame de rechange pour 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185,
----------	---

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

