

Information produit

90 25 20

Coupe-tubes

Pour tubes PER et multicouche et gaines de protection

- Pour couper les tubes PER et multicouche Ø 12,0 à 25,0 mm et les gaines de protection souples Ø 18,0 à 35,0 mm sans endommager le tube intérieur
- Possibilité de fixer un calibre, par ex., pour des tubes Geberit de Ø 11,5 à 15,0 mm
- Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
- Corps de l'outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile



W

Informations générales

Réf.	90 25 20
EAN	4003773046004
Pince	zinguée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	332 g
Dimensions	210 x 70 x 20 mm
Reach	oui
RohS	non

Attributs techniques

Capacités de coupe tubes composite (diamètre)	Ø 12 – 25 mm
Longueur de la lame	25 mm
Capacités de coupe tubes de protection (diamètre)	Ø 18 – 35 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Pièces de rechange

90 29 01	Lame de rechange pour 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185,
90 29 02	1 paire de lames de rechange pour 90 25 20 (gaines de protection),
90 29 15	Calibre pour 90 25 20 (tubes Geberit),
90 29 20 01	Ressort pour 90 25 20,
90 29 20 02	Mâchoires de protection en plastique pour 90 25 20,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Coupe nette de gaines de protection de Ø 18 à 35 mm



Les tubes multicouche et PER Ø 12 à 25 mm sont coupés net et sans déformation