

Information produit

90 25 40

Coupe-tubes

Pour tubes multicouche et tubes en plastique

- Pour couper des tubes en plastique et multicouche à paroi épaisse
- Pour couper les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs pressions
- Avec mâchoires mobiles pour une fixation correcte du tube et une coupe à angle droit
- Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
- Corps de l'outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile



WVA

Informations générales	
Réf.	90 25 40
EAN	4003773045182
Pince	zinguée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	500 g
Dimensions	210 x 92 x 28 mm
Reach	oui
RohS	non
Attributs techniques	
Longueur de la lame	40 mm
Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901
Pièces de rechange	
90 29 40	Lame de rechange pour 90 25 40,
90 29 40 01	Vis de serrage pour 90 25 40,
90 29 40 02	Vis de fixation pour 90 25 40,
90 29 40 03	Mâchoires de protection pour 90 25 40, à 2 pièces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

