

Information produit

92 23 01

Brucelles en titane



- Particulièrement adaptées aux tâches de précision qui nécessitent une résistance à la corrosion, une résistance élevée et un faible poids
- L'alliage de titane de haute qualité offre une résistance aux températures élevées et une très bonne résistance à la corrosion dans l'air, la mer et à une variété d'environnements industriels à température ambiante
- Pour les processus de nettoyage ou les processus chimiques, l'utilisation à haute température et en biologie, en médecine ou en chirurgie
- 100 % antimagnétique
- Antibactérien
- Titane

Informations générales

Réf.	92 23 01
EAN	4003773085010
Matériel	titane
Intérieur des mâchoires	intérieur des mâchoires lisse
Poids	7 g
Dimensions	110 x 10 x 11 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Largeur des pointes (A)	0,09 mm
Largeur des pointes (B)	0,15 mm
Résistant à la corrosion	oui
Certifiées ESD	non
Certifié VDE	non
Poignées	Industrie Electricité

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Sous réserve de toute modification technique et erreur.