

Information produit

92 94 91

Brucelles croisées universelles



- Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l'outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations
- Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision
- Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc.
- Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre
- L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs
- Acier inoxydable

Informations générales

Réf.	92 94 91
EAN	4003773055006
Matériel	acier inoxydable
Intérieur des mâchoires	intérieur des mâchoires strié
Poids	30 g
Dimensions	160 x 11,5 x 13 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Largeur des pointes (A)	1,3 mm
Largeur des pointes (B)	4,5 mm
Résistant à la corrosion	oui
Certifiées ESD	non
Certifié VDE	non
Poignées	Industrie Electricité

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019
UNSPSC 13.1	27112105

Sous réserve de toute modification technique et erreur.