

Information produit

95 26 165

Coupe-câbles

Avec ressort d'ouverture

IEC 60900 DIN EN 60900

- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Coupe facile avec prise d'une seule main
- Avec ergot protecteur
- Charnière vissée réglable, sécurité automatique
- Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile



⚡ 1000 V 

Informations générales

Réf.	95 26 165
EAN	4003773069980
Ciseaux	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	275 g
Dimensions	165 x 63 x 26 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	50 mm ²
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Certifié VDE	oui

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Coupe d'un câble avec un coupe-câbles: coupe facile et nette, sans déformation du câble



95 26 165 : le cliquet verrouille les ciseaux avec ressort d'ouverture intérieur

