

Information produit

98 20 40

Tournevis pour vis à fente

IEC 60900 DIN EN 60900

- Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
- Forme du manche empêchant à l'outil de rouler
- Acier au chrome-vanadium molybdène



⚡ 1000 V ●

Informations générales

Réf.	98 20 40
EAN	4003773026402
Pointe	brunie
Poignées	poignée isolante bi-matière, certifiée VDE
Poids	38 g
Dimensions	202 x 25 x 24 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Long. de lame	100 mm
Long. de la lame non isolée	15 mm
Long. de poignée	102 mm
Épaisseur de lame	4,0 mm
Épaisseur des tranchants	0,8 mm
Certifié VDE	oui

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
proficl@ss 6.0	AAA817c008
UNSPSC 13.1	27111701

Sous réserve de toute modification technique et erreur.