

Information produit

98 37 10

- Pour vis à six pans métriques ou en pouces
- Outil de base chromé
- Acier au chrome-vanadium

Douilles à six pans

Avec carré femelle 3/8"

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

Informations générales

Réf.	98 37 10
EAN	4003773020578
Poids	32 g
Dimensions	42 x 23 x 23 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Ouverture de clé S	10 mm
Diam. côté actif max (d)	18,7 mm
Carré de connexion	3/8 pouces

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040218
ETIM 5.0	EC002203
ETIM 6.0	EC002203
proficl@ss 6.0	AAA805c006
UNSPSC 13.1	27111700

Sous réserve de toute modification technique et erreur.