

## Information produit

**98 53 13**

### Couteau à dégainer

IEC 60900 DIN EN 60900

- Lame à crochet étroite et fixe en forme de faucille
- Convient aux câbles secteur
- Lame: acier à outils spécial, trempé à l'huile
- Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable
- Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants
- Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche
- Capuchon de protection transparent



⚡ 1000 V

#### Informations générales

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Réf.       | 98 53 13                                   |
| EAN        | 4003773026556                              |
| Poignées   | poignée isolante bi-matière, certifiée VDE |
| Poids      | 64 g                                       |
| Dimensions | 190 x 42 x 26 mm                           |
| Norme      | DIN EN 60900 IEC 60900                     |
| Reach      | non                                        |
| RohS       | non                                        |

#### Attributs techniques

|               |       |
|---------------|-------|
| Long. de lame | 50 mm |
| Rayon         | 40 mm |
| Certifié VDE  | oui   |

#### Classification

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040602   |
| ETIM 5.0       | EC000155   |
| ETIM 6.0       | EC000155   |
| proficl@ss 6.0 | EAB554c020 |
| UNSPSC 13.1    | 23241609   |

#### Pièces de rechange

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 98 59 01 | Capuchon protecteur de rechange pour 98 52 / 98 54 / 98 53 XX, |
|----------|----------------------------------------------------------------|

Sous réserve de toute modification technique et erreur.