

## Informazione prodotto

**01 06 160**

### Pinza universale

Cromo vanadio

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Per massima sollecitazione
- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Becchi per presa particolarmente resistenti, durezza ca. 53 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	01 06 160
EAN	4003773040729
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	220 g
Dimensioni	160 x 55 x 30 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 1,5 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 10,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm <sup>2</sup>
collaudato VDE	sì

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori