

Informazione prodotto

02 02 225 T

Pinza universale tipo "forte"

DIN ISO 5746



- 35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali
- Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri
- Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
- Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Testa: acciaio speciale, bonificato specificamente, forgiato, temperato ad olio

Art. No.	02 02 225 T
EAN	4003773079934
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
peso	425 g
Dimensioni	225 x 55 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5746

Technische Attribute

Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,5 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 14,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	25,0 mm ²
Protezione anticaduta	sì

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

