

Informazione prodotto

02 06 225

Pinza universale tipo "forte"

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V  

- 35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali
- Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri
- Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
- Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Testa: acciaio speciale, bonificato specificamente, forgiato, temperato ad olio

Art. No.	02 06 225
EAN	4003773010036
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	450 g
Dimensioni	225 x 58 x 35 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,5 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 14,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	25,0 mm ²
collaudato VDE	sì

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



