Informazione prodotto

03 02 200

Pinza universale

DIN ISO 5746

- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini

Art. No.	03 02 200
EAN	4003773034940
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	322 g
Dimensioni	200 x 44 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5746

Technische Attribute	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,8 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,5 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 13,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm²

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori