

Informazione prodotto

03 06 160

Pinza universale

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	03 06 160
EAN	4003773021902
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	228 g
Dimensioni	160 x 54 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,1 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 10,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm ²
collaudato VDE	sì

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



