

Informazione prodotto

08 25 145

Pinza universale con testa a punta

DIN ISO 5746



- Pinza universale tascabile tipo „forte“ con becchi a punta.
- Per tutti i comuni lavori di installazione e riparazione.
- Maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
- Superfici di contatto con profilo convesso unilaterale per una presa sicura sui pezzi piatti
- La scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni
- La pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
- Taglio facilitato grazie all'articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Lunga durata e punte stabili
- Forgiato in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio



Art. No.	08 25 145
EAN	4003773078975
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	153 g
Dimensioni	145 x 76 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5746

Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 8,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm ²
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

